

LED 拡大鏡 (充電・調光式)

品番 3R-SMOLIA-RC



- レンズ
- 回転式スイッチ
- 充電差込口

[付属品]

- 専用ケース
- クリーニングクロス
- 充電ケーブル (ケーブル長 1.8m)

**警告：死亡、重症を負う可能性がある内容**

- ⊘ 直射日光の下に放置することは絶対に避ける。火災等の恐れがあり、危険です。
- ⊘ レンズを通して太陽を見ることは絶対に避ける。失明など目に障害をもたらす可能性があり、危険です。
- ⊘ 小さなお子様の手の届くところに置かない。
- ⊘ LED ライトは絶対に直視しない。目に障害をもたらす恐れがあります。
- ⊘ 火の中や圧力容器の中に入れない。バッテリーが破裂する可能性があります危険です。

**注意：障害、損害を負う可能性がある内容**

- ⊘ ぬれ手で充電ケーブルや充電ケーブル差込口をさわらない。感電の恐れがあり危険です。
- ⊘ 充電は視界に入る場所で行い、過充電しない。
- ⊘ クリーニングにアルコール、有機系薬品の入っている溶液は使用しない。
- ⓘ 使用後は、必ず専用ケースに入れて保管する。

製品仕様



レンズサイズ	直径Φ74mm
レンズ倍率	約3.1倍
光源	白色LED×3
電源	リチウムポリマー電池 3.7V 180mAh
充電時間	約1.5時間
連続使用時間 (明るさによって異なります)	Low : 約8時間30分
	Middle : 3時間
	High : 約1時間
入力充電端子	MicroUSB 端子 DC5V 2A 以下
外形	直径 100mm 高さ 58mm
重量	約210g

※充電の際には弊社販売のモバイルバッテリーもご使用いただけます。


ご使用済みの製品の廃棄に際して

製品に内蔵されている電池を取り出し、電池のリサイクルにご協力ください。電池の取り出し方法については下記 URL を参照ください。  
<http://www.3rrr.co.jp/support/dl/>

1 LED 拡大鏡に充電ケーブル (細い方) を差し込みます。




2 充電ケーブルの (太い方) を給電できる USB ポートへ差し込みます。




※製品に USB 変換アダプタは付属していません。

3 LED 拡大鏡に充電が開始されます。



● 充電ランプ  
赤ランプ点灯…充電中  
緑ランプ点灯…満充電  
充電完了後、必ず充電ケーブルを外してください。  
※充電ケーブルを繋ぎ充電しながらのご利用も可能です。

4 ▲矢印に合わせて回転式スイッチを反時計回りに回すことで LED ライトが明るくなり、時計回りに回すことで暗くなります。



High…もっとも明るい  
Middle…標準の明るさ  
Low…明るさを抑えた省エネモード

LED magnifier (rechargeable variable light)

Model 3R-SMOLIA-RC



- Lens
- Rotation switch
- USB Port

[Accessories]

- Bag
- Cleaning cloth
- USB Cable (Cable length:1.8m)

**WARNING:**

- ⊘ Do not leave or use the product under direct sunlight which may cause a fire .
- ⊘ Do not watch the sunlight through the lens which may damage your eyes.
- ⊘ Keep the product away from children.
- ⊘ Do not look steadily at LED light which is not good for your eyes.
- ⊘ Please Keep magnifier away from fire which may cause battery explosion.

**ATTENTION:**

- ⊘ Do not charge battery or touch USB port with wet hand which may cause electric shock.
- ⊘ Please charge battery in visual range to avoid over charge.
- ⊘ Please do not put the cleaning cloth into alcohol or other organic solvent.
- ⓘ Please keep magnifier in bag after using.



PRODUCT SPECIFICATION

Lens size	Diameter Φ74mm
Magnification	3.1 times magnification
Light	White LED×3
Power	Lithium battery 3.7V 180mAh
Charging Time	1.5 H
Working Time	Low : 8.5H
	Middle : 3H
	High : 1H
Input	MicroUSB DC5V < 2A
Size	Diameter 100mm Height 58mm
Weight	About 210g


When the product needs to be discarded

Please take out the battery then put it in battery recycle bin for environmental protection.

1 Please insert the Micro input port into Micro USB port.




2 Please insert the output port into plug or PC and so on.




※This product is not including AC Adapter!

3 LED Magnifier start charging .



● Charging Lamp  
Red… Charging  
Green…Full of charge  
※ You can use magnifier and charge it at the same time.

4 Brightness sign▲, Anti-clockwise rotate the rotation switch to increase LED brightness, and clockwise rotate to reduce the brightness.



High…Brightest  
Middle…Middle Brightness  
Low…Low Brightness (eco)

WARRANTY CARD

Product Name	LED Magnifier rechargeable variable light
Model	3R-SMOLIA-RC
Warranty Period	6 months
Purchase Date	MM / DD / YY / /
Purchase Shop	

For more information please go to:

[www.3rrr.co.jp](http://www.3rrr.co.jp)



3R SYSTEMS CORP

HEAD OFFICE : ZIP 812-0893 , 5-8-11 Naka Hakata Fukuoka city JAPAN  
SUPPORT SERVICE : info@3rrr.co.jp  
TEL +81-92-2603031 FAX +81-92-4414077



LED 放大镜 (充电·调光式)  
型号 3R-SMOLIA-RC



- [ 附件 ]
- 专用包
  - 擦布
  - 充电 USB 线 (USB 线长 1.8m)

**警告: 以下行为可能造成伤亡、火灾等**

- ⊗ 请勿放在阳光直射的地方。有引起火灾的危险。
- ⊗ 请勿透过镜片观测太阳。有造成眼睛失明的可能性。
- ⊗ 请勿放在小孩能够轻易触及的地方。
- ⊗ 请勿眼睛直视 LED 灯。以免造成视力损伤。
- ⊗ 请勿放在火中或压力容器。可能造成电池破损或爆炸。

**注意: 以下行为可能造成机器的故障**

- ⊗ 手沾水的情况下请不要进行充电操作, 可能造成触电的危险。
- ⊗ 充电时请在周围有人员在场监督的情况下进行, 以免过度充电。
- ⊗ 擦布请不要接触酒精等有机药水。

! 使用后请放入专用包进行保存。充满电后拔下充电器。

! 第一次使用前请充满电后开始使用。



产品参数

镜片直径	直径 Φ74 mm
放大倍率	约 3.1 倍
光源	白色 LED×3
电源	聚合物锂电池 电压 3.7V 电流 180mAh
充电时间	约 1.5 小时
连续工作时间 (根据亮度而变)	Low: 约 8.5 小时 低亮度 Middle: 约 3 小时 标准亮度 High: 约 1 小时 高亮度
充电端口 (充电电流)	MicroUSB 端口 DC5V 2A 以下
外观尺寸	直径 100mm 高 58mm
重量	约 210g


在丢弃本产品时注意事项

请您取出产品的内置电池, 配合环保法律规则处置。

1 LED 放大镜充电时, 请将 USB 线细的一端插入充电孔。




2 USB 充电线较大的一端插入适配器。



※本产品不含 USB 适配器。


3 LED 放大镜充电



● 充电指示灯  
红灯亮...充电中  
绿灯亮...已充满

※本产品可以边充电边使用, 但是不建议长期边充边用, 以免损坏本产品。

4 对准转环▲标志  
反时针转动旋转开关, LED 灯亮度增强。顺时针转动旋转开关, LED 灯亮度减弱。



High... 高亮度  
Middle... 标准亮度  
Low... 低亮度 (省电)

产品保修卡

产品名称	LED 放大镜 (充电·调光式)
型号	3R-SMOLIA-RC
保修期	购买之日起 6 个月内
购买日期	年 月 日
经销商	

了解 3R 更多产品或保修服务, 请登陆官方网站:

<http://www.3r.com.cn>



3R 集团北京爱迪泰克科技有限公司  
地址: 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 805  
电话: 010-62041107 传真: 010-62964089  
客服咨询电话: 400-680-6765 info@3r.com.cn

Designed by 3R in Tokyo Assembled in China

설명서 보증서

스몰리아  
 충전식 LED 확대경 (밝기 조절 가능)  
 품번 3R-SMOLIA-RC



- [부속품]
- 전용 케이스
  - 클리닝 크로스
  - 충전 케이블 (케이블 길이 1.8m)

**경고: 사망, 중상을 입을 가능성이 있는 내용**

- ⊗ 직사 일광 아래 절대 방치하지 마세요. 화재 등의 우려, 또는 위험이 있습니다.
- ⊗ 렌즈를 통해 태양을 봐서는 절대 안됩니다. 실명 등 눈의 장애를 초래할 위험성이 있습니다.
- ⊗ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- ⊗ LED라이트는 절대 직시 하지 마세요. 시력 장애를 초래할 수도 있습니다.
- ⊗ 불 속이나 압력 용기 안에 넣지 마세요. 배터리가 폭발할 가능성이 있으므로 위험합니다.

**주의: 장애, 손해를 입을 가능성이 있는 내용**

- ⊗ 젖은 손으로 충전 케이블 또는 케이블 삽입구를 만지지 마세요. 감전될 위험이 있습니다.
- ⊗ 충전은 시야에 들어오는 곳에서 진행하며, 과도 충전하지 마세요.
- ⊗ 클리닝 시에 알콜, 유기약품이 들어 있는 용액을 사용하지 마세요.

! 사용 후에는, 반드시 케이스에 넣어서 보관하세요.

제품 사양



렌즈 사이즈	직경 74mm
렌즈 배율	약 3.1 배
광 원	흰색 LED×3
전 원	리튬 폴리머 전지 3.7V 180mAh
충 전 시 간	약 1.5시간
연속 사용 시간	Low : 약 8시간 30분 Middle : 약 3시간 High : 약 1시간
입력 단자	MicroUSB 단자 DC5V 2A 이하
외 관	직경 100mm 높이 58mm
무 게	약 210g

사용 후 제품의 폐기에 관하여


제품에 내장되어 있는 전지를 꺼내서, 전지의 리사이클에 협력해 주세요. 전지를 꺼내는 방법은 하기 URL을 참조해 주세요.

<http://www.3rrr.co.jp/support/dl/>

1 LED 확대경에 충전 케이블의 가는 쪽을 삽입하세요.




2 충전 케이블의 굵은 쪽을 급전할 수 있는 USB 포트에 연결하세요.



※본 제품에는 USB 어댑터가 포함되어 있지 않습니다.


3 LED 확대경에 충전이 시작됩니다.



● 충전 표시 라이트  
레드 점등...충전중  
그린 점등...만충전

※충전 케이블을 연결하고 충전하면서 이용할 수도 있습니다.

4 회전식 스위치를 시계 회전 반대방향으로 돌리면 LED가 더 환하게 되며, 시계 회전 방향으로 돌리면 라이트가 좀 약해 집니다.



High... 가장 밝을 시  
Middle... 표준 밝기  
Low... 에코 모드

제품 보증서

제 품 명	충전식 LED 확대경 (밝기 조절 가능)
품 번	3R-SMOLIA-RC
보 증 기 간	구입 후 6개월
구입하신 날짜	년 월 일
구입 점포	

폐사의 보증 규약에 관해서는 폐사 홈페이지 (<http://www.3rrr.co.jp/support/hosyo/>) 를 참조 하세요.



**スリーアルシステム株式会社**  
3R SYSTEMS CORP.  
本社 / 〒812-0893 福岡市博多区那珂5丁目8番11号  
サポートアドレス: info@3rrr.co.jp ホームページ: http://3rrr-bto.jp/  
TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

Designed by 3R in Tokyo Assembled in China