

温度測定と手指消毒が 同時にできる

三脚高さ
約89cm~
約195cm



手を差し出すだけで 温度測定、消毒がサッと完了

非接触温度計アルコールディスペンサー三脚セットは手指消毒と体表面測定が同時にできます。ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定が同時に完了。温度測定と消毒が同時にできることで、建物、施設へ入る際の手指衛生が確実にこなせ安心です。

三脚
付属

高速
測定

お知らせ
アラーム

USB
給電
乾電池



ご利用シーンに合わせて3パターンの使い方が可能



感染リスクと人件費を抑えることができます

ハンディ型の非接触体表面温度測定

ハンディ型の非接触温度計で計測する際、おでこに近づける必要があり感染リスクが発生します。専任のスタッフを配置するため人件費もかかってしまいます。

非接触温度計

この非接触温度計は無人での運用が実現し、感染リスクや人件費を抑えることができます。

感染リスク
人件費
が発生



36.5

感染リスク
人件費
を抑える



異常値
の場合

正常値
の場合

38.2

36.9

赤、緑のLED表示でお知らせ

本体正面のLED表示で基準を超える体表温度(設定を超えた体表面温度)を感知お知らせします。設定温度より体表温度が高い場合は赤いLED、設定温度以内の体表温度であれば緑のLEDが点灯します。

※警告音量は4段階で調節できます。
警告音なし(設定0)に設定することもできます。

噴霧量は細かく設定が可能



アルコール消毒液の噴霧量は細かい設定が可能で、噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます。ご使用の用途に合わせて噴霧量を調節してください。また、余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレイ付きでお掃除も簡単にできます。

USB
給電

乾電池

USB給電または乾電池で動作



USB給電と単3形乾電池4本からどちらでも給電が可能。コンセントがある場合は付属のケーブルとACアダプタ(別売り)でUSB給電。コンセントがない場所では乾電池を使用してケーブルレスで利用できます。

※乾電池使用の場合、2~3日程度で電池が消耗し、使用できなくなります。長期間使用をする場合は、USB給電で使用することをお勧めいたします。

製品仕様

商品名	非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット		
型番/JAN	三脚セット: 3R-TAE01SET / 4549462025726 非接触温度計本体: 3R-TAE01WT / 4549462025719 三脚: 3R-ADSTAND / 4549462022763		
サイズ	非接触温度計本体: 約280×119×90mm		
重量	非接触温度計本体: 約710g		
入力電圧/電流	5V/1.5A	センサー反応距離	約0~5cm
タンク容量	1000ml	使用可能環境温度	10~40℃ (15~35℃推奨)
計測誤差範囲	±0.3℃	保証期間	ご購入から1年間

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-tae01set>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店

●同梱品

非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体 / 三脚 / USB A to Type-Cケーブル / 卓上スタンド / トレイ / カールプラグ 2本 / 卓上スタンド用ネジ 2本 / ロックプレート / 三脚用ネジソケット / 漏斗 / 固定用面ファスナー / ネジ 2本

スリーアールソリューション

スリーアールソリューション株式会社
メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階 TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>