



Qurra 衣類スチームアイロン



2018.10.09

第1版

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。


※本製品は蒸気を利用して、衣類などのシワを伸ばす商品です。

製品仕様


商品名	Qurra 衣類スチームアイロン
型番	3R-HMA01
電圧	AC100V
定格容量	550W
周波数	50/60Hz
タンク容量	130ml
サイズ	約140×81×203mm
重量	約470g
ケーブル長さ	2.4m

使用方法

- ① ノズルヘッドを右に回して(鍵開きアイコン)の位置まで緩めます。ノズルヘッドを持ち上げて取り外します。



- ② タンク内に水を入れます。



※水はMAXラインを超えないよう入れてください。

使用方法 つづき

- ③ 差込プラグをコンセントに差し込んでください。電源スイッチをONにしてください(－側)電源がONになると電源スイッチが点灯します。約1分30秒ほどでスチーム可能となります。連続使用時間は最大で約8～10分です。



※絶対に45度以上に傾けないでください。



- ④ 使用後は電源スイッチをOFF(○側)にします。電源スイッチが消灯したことを確認してください。差込プラグをコンセントから抜きます。冷却のため、しばらく時間をおいてからタンクの水を捨ててください。タンク内部を乾燥させてから保管してください。



安全上のご注意

⚠ 危険

- スチームが出ているときはノズル付近が高熱となっています。絶対に手を触れないでください。
- 本製品を45度以上に傾けて使用しないでください。
- 水タンクのMAXラインを上回る水を入れしないでください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造しないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、また異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 警告

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。

使用上のご注意

使用する水は精製水、または水道水をご使用ください。

水道水をご使用の場合は、内部にミネラルなどの残留物がたまる場合がございます。

定期的なクリーニングを行ってください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F